

MEIKO – TopLine Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Jan. 2005 / SIM

MEIKO TopLine 20

Reinigungs- und Desinfektionsautomat für die **Bodenmontage mit Sockel**. Einfach hinstellen und anschließen. Die ideale Lösung, vorhandene Anschlüsse mit zu verwenden.



Ausschreibungstext und Projektzeichnung
- siehe beiliegende CD,
oder direkt aus dem MEIKO
PartnerNet herunterladen.

	<p>Technische Daten</p> <p>Kaltwasser : R ½ “, 5 – 25 °C Durchfluss : > 18 ltr/min. Fließdruck : > 1 bar</p> <p>Warmwasser : R ½ “, 45 – 60 °C Durchfluss : > 18 ltr/min. Fließdruck : > 1 bar</p> <p>Ablauf : DN 100</p> <p>Elektro-Installation : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW alternativ: Elektro-Installation : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW</p> <p>Arbeitsplatzbezogener Emissionswert LpA : 50 dB</p>
--	--

Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.